



# DK 7856.080 - PSM stikdåsemoduler

De forskellige moduler kan monteres blandet på bæreskinnerne.

## Funktioner

Best.nr.	DK 7856.080
Udgave	uden omskifter
Produktbeskrivelse	Det modulopbyggede system giver mulighed for standardbestykning af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. De forskellige moduler, Schuko, IEC320 mv., kan monteres på bæreskinnerne i flere kombinationer. Det kan let udføres selv af ikke-elektrikere takket være det berøringsbeskyttede Plug & Play-system.
Materiale	Profil: Aluminium, eloxeret Stikdåseindsatse: Plast (PA6 GF 30 V1)
Længde	250 mm
Tilslutningstype (elektrisk)	WAGO WINSTA MIDI
Faser per forsyning	1~
Termisk overbelastningssikring	-
Mærkedriftsspænding	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Nødvendige modul-slots (antal)	1
Dimensioner	Længde: 250 mm
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
Stikdåser	6 x Apparatstik C13
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,3 kg

# Funktioner

---

Bruttovægt	0,332 kg
Toldtarifnummer	85369001
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK PSM Stikdåsemodul, C13, 6-way, sort, ikke omstillelig

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	IEC CB UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring

---