


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.204

PSM stikdåsemoduler

Stat: 11-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.204 - PSM stikdåsemoduler

De forskellige moduler kan monteres blandet på bæreskinnerne.

Funktioner

Best.nr.	DK 7856.204
Udgave	med afbryder og totalstrømmåling for hvert modul
Produktbeskrivelse	Det modulopbyggede system giver mulighed for standardbestykning af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. De forskellige moduler, Schuko, IEC320 mv., kan monteres på bæreskinnerne i flere kombinationer. Det kan let udføres selv af ikke-elektrikere takket være det berøringsbeskyttede Plug & Play-system.
Materiale	Profil: Aluminium, eloxeret Stikdåseindsatse: Plast (PA6 GF 30 V1)
Længde	250 mm
Termisk overbelastningssikring	per stikdåsemodul
Mærkedriftsspænding	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Nødvendige modul-slots (antal)	2
Dimensioner	Længde: 250 mm
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
Stikdåser	4 x Apparatstik C19 2 x Apparatstik C13
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1.019
Bruttovægt	1.087

Funktioner

Toldtarifnummer	85369001
EAN	4028177552890
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------