



# VX 8185.245 - Sideplade, skruemonteret, stålplade til VX

Sideplader, skruemonterede, stålplade, til VX

## Funktioner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Best.nr.                           | VX 8185.245  |
| Fordele                            | Tidsbesparende montage ved hjælp af sidevægsholder, der kan clipses på<br>Automatisk potentialeudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med indvendige jordingselementer<br>Enkel placering i højde og dybde ved hjælp af ophængningshjælp<br>Kun en person nødvendig til montage<br>Jordingsbolt med stor, lakfri kontaktflade for optimal fastgørelse |
| Materiale                          | Stålplade, 1,5 mm  |
| Overflade                          | Grundet, udvendigt pulverlakeret   |
| Farve                              | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                    | Inkl. montagematerialer  |
| Passer til                         | Bokstype: VX<br>Højde: = 1.800 mm<br>Dybde: = 500 mm   |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55  |
| Typeklassificering iht. UL 50E     | Type 1<br>Type 12  |
| Grundmateriale                     | Stålplade  |
| Pakkestørrelse                     | 2 stk.   |
| Nettovægt                          | 21,6 kg  |
| Bruttovægt                         | 22 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 83,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse        | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres  |
| Toldtarifnummer                    | 94039910   |

# Funktioner

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| ETIM 9             | EC002524  |
| ECLASS 8.0         | 27182101  |
| Produktbeskrivelse | VX sideplade, skruemonteret, til HD: 1800x500 mm, stålplade |

---

# Godkendelser.

---

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | PCF-declaration    |

---