

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8438.000

Rækkemonteret gulvskab VX25

Stat: 17-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8438.000 - Rækkemonteret gulvskab VX25 El-skab

Ideel til 19" udstyr og komponenter med 19"-adapterprofiler foran, frontramme, baglåge, topplade og delte bundplader



Funktioner

Best.nr.	VX 8438.000
Materiale	Skabsramme: Stålblade, 1,5 mm Top: Stålblade, 1,5 mm Frontramme: Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink Baglåge: Stålblade, 2,0 mm Flangeplader: Stålblade, 1,5 mm Adapterprofiler 19": Stålblade, 2 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Top og baglåge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Frontramme: pulverlakeret Flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Skabsramme Frontramme (højrehængslet, fastholdt til venstre med magnetlåse) Baglåge (højrehængslet, kan flyttes til venstre) Topplade Flangeplader Adapterprofiler 19", foran

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Indbygningshøjde for komponenter	42 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	67,7 kg
Bruttovægt	72,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	177,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX elektroniskab, BHD: 600x2000x800 mm, stålplade, med frontramme med hængsel, med adapterprofiler 19", enkeltlåge på bagsiden

Godkendelser.

Certifikater.	Overflade
---------------	-----------