

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.590 Delmontageplader

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.590 - Delmontageplader til VX, VX SE, PC, IW

Til montage af yderligere komponenter i fordelingskabet. Delmontagepladerne er ekstremt fleksible og byder derfor på en lang række anvendelsesmuligheder.

Funktioner

| | |
|-----------------------|---|
| Best.nr. | VX 8617.590 |
| Produktbeskrivelse | Til montage af yderligere komponenter i fordelingskabet. Delmontagepladerne er ekstremt fleksible og byder derfor på en lang række anvendelsesmuligheder. |
| Materiale | Stålplade, 2,5 mm |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Passer til lågebredde | 1.000 mm |
| Indbygningsmuligheder | Kan monteres enten stående som vertikal montageflade eller fladt liggende som horisontal bund Montagen foretages direkte på skabsprofilen Ved fremtrukket opbygning sker montage via systemchassis på et valgfrit montageniveau i skabet. Ved indbygning i flere niveauer efter hinanden kan delmontageplader monteres svingbart via hængselsbeslag for at sikre hurtig adgang til de bagvedliggende niveauer. |
| Bemærk | Montering i VX SE, PC, IW kræver adapterskinnen VX |
| Dimensioner | Bredde: 900 mm Dybde: 300 mm |
| Passer til skabstype | VX VX SE PC |
| Passer til | Bokstype: VX VX SE PC Bredde: = 400 mm = 1.000 mm Dybde: = 400 mm |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 6,405 kg |
| Bruttovægt | 7,38 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 25,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| Produktbeskrivelse | VX delmontageplade, mål: 900x300 mm |