
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.033


Sokkelpaneler, sider

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

VX 8660.033 - Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.





Funktioner

Best.nr.	VX 8660.033
Udgave	Lukket
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Højde: 100 mm
Passer til	Bokstype: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Dybde: = 600 mm

Funktioner

Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 12
Vægt/PS	1,92 kg
Pakkestørrelse	2 stk.
Passer til	til sokkelsystem VX, stålplade
Nettovægt	1,71 kg
Bruttovægt	2,008 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,96 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	VX sokkelpanel, side, H: 100 mm, til D: 600 mm, stålplade

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration