


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8430.000

# Rækkemonteret gulvskab VX25

Stat: 30-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8430.000 - Rækkemonteret gulvskab VX25 El-skab

Ideel til 19" udstyr og komponenter med 19"-adapterprofiler foran, frontramme, baglåge, topplade og delte bundplader



## Funktioner

Best.nr.	VX 8430.000
Materiale	Skabsramme: Stålblade, 1,5 mm Top: Stålblade, 1,5 mm Frontramme: Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink Baglåge: Stålblade, 2,0 mm Flangeplader: Stålblade, 1,5 mm Adapterprofiler 19": Stålblade, 2 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Top og baglåge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Frontramme: pulverlakeret Flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Skabsramme Frontramme (højrehængslet, fastholdt til venstre med magnetlåse)  Baglåge (højrehængslet, kan flyttes til venstre) Topplade Flangeplader Adapterprofiler 19", foran

# Funktioner

Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Indbygningshøjde for komponenter	42 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	64,4 kg
Bruttovægt	67,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	167 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX elektroniskab, BHD: 600x2000x600 mm, stålplade, med frontramme med hængsel, med adapterprofiler 19", enkeltlåge på bagsiden

# Godkendelser.

Certifikater.	Overflade
---------------	-----------