Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8450.000

Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

VX 8450.000 - Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål Gulvskab

Standarden inden for tavlekonstruktion i rustfrit stål af høj kvalitet 1.4301 (AISI 304): Tavleramme med en frontlåge, bagplade, monteringsplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.





Funktioner

Best.nr.	VX 8450.000
Materiale	Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade	Skabsramme og flangeplader: blank Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400 Montageplade: galvaniseret

Funktioner

Leveringsomfang	Skabsramme Låge(r) Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Topplade Flangeplader Bagplade Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam 2 montageskinner 18 x 39 mm
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Mål montageplade (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 12
IK-kode	IK10
Antal låger	1
Bemærk	På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning.
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	121,9 kg
Bruttovægt	124,75 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	386,7
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX rækkesystem, BHD: 800x2000x600 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, enkeltlåge på forsiden

Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration