Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8804.000

Rækkemonteret gulvskab VX25

Stat: 08-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8804.000 - Rækkemonteret gulvskab VX25 Gulvskab

Standarden inden for tavlekonstruktion: Skabsramme med en frontlåge, bagplade, montageplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.





Funktioner

Best.nr.	VX 8804.000
Materiale	Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm Top: Stålplade, 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Skabsramme Låge(r) Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Topplade Bagplade Flangeplader Montageplade 2 montageskinner 18 x 39 mm Lås: 3 mm dobbeltkam

© Rittal 2026

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 12
IK-kode	IK10
Antal låger	1
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	116 kg
Bruttovægt	120,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	339,13 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX rækkesystem, BHD: 800x2000x400 mm, stålplade, med montageplade, enkeltlåge på forsiden

Godkendelser.

Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring PCF-declaration