


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.620 Delmontageplader

Stat: 07-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.620 - Delmontageplader til VX, VX SE, PC, IW

Til montage af yderligere komponenter i fordelingskabet. Delmontagepladerne er ekstremt fleksible og byder derfor på en lang række anvendelsesmuligheder.

Funktioner

Best.nr.	VX 8617.620
Produktbeskrivelse	Til montage af yderligere komponenter i fordelingskabet. Delmontagepladerne er ekstremt fleksible og byder derfor på en lang række anvendelsesmuligheder.
Materiale	Stålplade, 2,5 mm
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	Kan monteres enten stående som vertikal montageflade eller fladt liggende som horisontal bund Montagen foretages direkte på skabsprofilen Ved fremtrukket opbygning sker montage via systemchassis på et valgfrit montageniveau i skabet. Ved indbygning i flere niveauer efter hinanden kan delmontageplader monteres svingbart via hængselsbeslag for at sikre hurtig adgang til de bagvedliggende niveauer.
Bemærk	Montering i VX SE, PC, IW kræver adapterskinnen VX
Dimensioner	Bredde: 1.100 mm Dybde: 300 mm
Passer til skabstype	VX VX SE PC
Passer til	Bokstype: VX VX SE PC Bredde: = 400 mm = 1.200 mm Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	8,36 kg
Bruttovægt	8,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Produktbeskrivelse	VX delmontageplade, mål: 1100x300 mm