


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.033 Sokkelpaneler, sider

Stat: 09-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.033 - Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje paneler.



## Funktioner

|                 |   |
|-----------------|---|
| Best.nr.        | VX 8660.033   |
| Udgave          | Lukket  |
| Materiale       | Stålplade   |
| Farve           | RAL 9005  |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer   |
| Dimensioner     | Højde: 100 mm   |
| Passer til      | Bokstype: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Dybde: = 600 mm |

# Funktioner

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1<br>Type 12   |
| Vægt/PS                        | 1,92 kg   |
| Pakkestørrelse                 | 2 stk.  |
| Passer til                     | til sokkelsystem VX, stålplade  |
| Nettovægt                      | 1,71 kg   |
| Bruttovægt                     | 2,008 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 7,3 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse    | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer                | 94039910  |
| ETIM 9                         | EC000721  |
| ETIM 8                         | EC000721  |
| ECLASS 8.0                     | 27182003  |
| Produktbeskrivelse             | VX sokkelpanel, side, H: 100 mm, til D: 600 mm, stålplade   |

## Godkendelser.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Forklaringer. | PCF-declaration |
|---------------|-----------------|