

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.400 OM-adaptere

Stat: 04-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.400 - OM-adaptore med tilslutningsledninger



## Funktioner

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Best.nr.                            | SV 9340.400   |
| Udgave                              | med tilslutningsledning   |
| Materiale                           | Polyamid<br>Brandegenskaber iht. UL 94-V0   |
| Farve                               | Chassis: RAL 7035   |
| Tilslutningsledninger (AWG)         | AWG 12  |
| Mærkestrøm maks.                    | 25 A  |
| Mærkedriftsspænding                 | 690 V, 3~   |
| Bemærk                              | De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer  |
| Elektriske værdier UL (SCCR)        | 30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 27 A, NHJH/7<br>65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 32 A, NHJH/7 |
| Til skinnedsystem med centerafstand | 60 mm   |
| Længde tilslutningskabel            | 130 mm  |
| Bæreskinnetype                      | Monteringsramme, 1 x TS 45D, 2 x TS 45D-V   |
| Antal poler                         | 3-polet   |

# Funktioner

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dimensioner            | Bredde: 90 mm<br>Højde: 208 mm  |
| Bæreskiner antal/højde | 3 / 10 mm   |
| Passer til skinner     | Højde: 5, 10 mm   |
| Bæreramme (B x H)      | 45 mm x 170 mm  |
| Godkendelser           | UL  |
| Pakkestørrelse         | 1 stk.  |
| Nettovægt              | 0,47 kg   |
| Bruttovægt             | 0,473 kg  |
| Kobberandel (kg/styk)  | 0,036   |
| Toldtarifnummer        | 85369095  |
| ETIM 9                 | EC001531  |
| ECLASS 8.0             | 27370304  |
| Produktbeskrivelse     | SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 12, BH: 90x208 mm, bæreramme, systembæreskiner TS 45D, 2xTS 45D-V |

# Godkendelser.

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)         |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |