

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.520 OM-adaptere

Stat: 03-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.520 - OM-adaptere med fjederklemmer



## Funktioner

Best.nr.	SV 9340.520
Udgave	med fjederklemmer
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035
Mærkestrøm maks.	32 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til skinner med centerafstand	60 mm
Bæreskinnetype	uden monteringsramme, 2 x TS 45D
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 208 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Bæreskinner antal/højde	2 / 10 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,238 kg
Bruttovægt	0,266 kg

# Funktioner

---

Kobberandel (kg/styk)	0,027
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, fjederklemme 1,5-6 mm?, BH: 45x208 mm, systembæreskinner 2xTS 45D

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---