Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.700
OM-adaptere

Stat: 03-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.700 - OM-adaptere med tilslutningsledninger

Funktioner

Best.nr.	SV 9340.700
Udgave	med tilslutningsledning
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 6
Mærkestrøm maks.	65 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Elektriske værdier UL (SCCR)	30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7 30 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
Til skinnesystem med centerafstand	60 mm
Længde tilslutningskabel	130 mm
Bæreskinnetype	uden monteringsramme, 1 × 7,5 × 35 mm
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 75 mm Højde: 208 mm
Bæreskinner antal/højde	1 / 7,5 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Godkendelser	UL
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,259 kg

© Rittal 2026

Funktioner

Bruttovægt	0,42 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,116
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 6, BH: 75x208 mm, 2 indStiklister, metal systembæreskinner

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK