


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.312 Monitor-/tastaturenhed

Stat: 27-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.312 - Monitor-/tastaturenhed med 17" TFT-display og VGA-/DVI-tilslutning

1 HE chassis med 17" TFT-display, engelsk eller tysk tastaturlayout, med teleskopskinner.



Funktioner

Best.nr.	DK 9055.312
Produktbeskrivelse	Enheden er monteret i en udtræksskuffe, skærmen kan foldes ud, og skuffen har stop i endepositionen. Enheden kræver således kun 1 HE i rackets 19"-profil.
Fordele	Både analog og digital videotilslutning Kabler føres sikkert i kabelkæde Frontsiden kan lukkes af Nem enkeltmandsmontage.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Monitor-/tastaturenhed, 1 HE VGA-kabel DVI-kabel USB-kabel Schuko-strømkabel med 17" TFT-display og VGA-/DVI-tilslutning 2 PS/2-kabler Tastatur med integreret touchpad
Mærkedriftsspænding	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. effektoptag ved lukket monitorenhed	1 W

Funktioner

Maks. effektoptag ved drift	32 W
Snitflader	VGA (D-SUB HD 15-polet) DVI 1 x USB PS/2
Stik (type)	Apparatstik C14
Layout	amerikansk
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Dybde: 680 mm
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Indbygningsmål	Indbygningsdybde (min.): 680 mm Indbygningsdybde (maks.): 850 mm
Display-egenskaber	Diagonale: 432 mm (17") Format: 4 : 3 Kontrastforhold: Kontrastforhold: ca. 1000:1 Lysstyrke display: 350 cd/m ² Opløsning display: 1280 x 1024 pixel Antal farver: 16.700.000
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	15,85 kg
Bruttovægt	17,25 kg
Toldtarifnummer	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Produktbeskrivelse	DK Monitor-/tastaturenhed , BHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-english, RAL 7035

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------