

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.750 OM-adaptere

Stat: 04-05-2025 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.750 - OM-adaptore med tilslutningsledninger



## Funktioner

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.                            | SV 9340.750                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiale                           | Polyamid<br>Brandegenskaber iht. UL 94-V0                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farve                               | Chassis: RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilslutningsledninger (AWG)         | AWG 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mærkestrøm maks.                    | 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mærkedriftsspænding                 | 690 V, 3~                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektriske værdier UL (SCCR)        | 30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7<br>30 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7<br>65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7<br>65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7<br>65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7 |
| Til skinnedsystem med centerafstand | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Længde tilslutningskabel            | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bæreskinnetype                      | Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bemærk                              | De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer                                                                                                                                                                                                                                           |
| Antal poler                         | 3-polet                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioner                         | Bredde: 55 mm<br>Højde: 208 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bæreskinner antal/højde             | 1 / 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Funktioner

---

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Passer til skinner    | Højde: 5, 10 mm |
| Pakkestørrelse        | 1 stk.          |
| Nettovægt             | 0.34            |
| Bruttovægt            | 0.381           |
| Kobberandel (kg/styk) | 0.088           |
| Toldtarifnummer       | 85369095        |
| EAN                   | 4028177673854   |
| ETIM 9                | EC001531        |
| ECLASS 8.0            | 27370304        |

# Godkendelser.

---

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Godkendelser. | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK        |