

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.210 Tilslutningsadaptere

Stat: 09-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.210 - Tilslutningsadptere

Til skinner med 60 mm centerafstand.

Funktioner

Best.nr.	SV 9342.210
Materiale	Afdækning: ABS Chassis: Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Mærkestrøm maks.	63 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)	65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 65 A, NLRV/7
Ledningsafgang	forneden
Til skinner med centerafstand	60 mm
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 20 mm Højde: 215 mm
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke	2,5 - 10 mm ²
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet	2,5 - 10 mm ²
Tilslutning af rundledere, flertrådet	2,5 - 10 mm ²
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Mærkespænding (L1 + L2)	1000 V (DC)

Funktioner

Mærkespænding (L1 + L3)	1500 V (DC)
Godkendelser	UL
Til skinnetykkelse	10 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,205 kg
Bruttovægt	0,206 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,019
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Tilslutningsadapter, 63 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang fornedet, rundledertilslutning 2,5-10 mm?

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK