

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.311 Tilslutningsblok

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.311 - Tilslutningsblok

Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner. Velegnet til skinner 12 x 5 op til 30 x 10 mm og PLS 800/1600.

Funktioner

| | |
|--|--|
| Best.nr. | SV 9342.311 |
| Produktbeskrivelse | Velegnet til skinner 12x5 til 30x10 mm og PLS 800/1600. |
| Materiale | Chassis: Polyamid Afdækning: ABS Brandegenskaber iht. UL 94-V0 |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | 3 klemmer inkl. afdækning |
| Klemlads til lamelkobberskinner ved 5 mm skinnetykkelse (B x H) | 33 x 26 mm |
| Klemlads til lamelkobberskinner ved 10 mm skinnetykkelse (B x H) | 33 x 22 mm |
| Ledningsafgang | foroven/forneden |
| Mærkestrøm maks. | 800 A |
| Elektriske værdier UL (SCCR) | 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class L maks. 800 A, JDDZ/7 |
| Bemærk | Ved overspændingskategori III opnås en målt driftsspænding på 1000 V (AC). Ved anvendelse af klemmen på 2-polede skinnesystemer (SV 9340.040) skal klemmen drejes 180° for tilslutning til PE-skinne. |
| Dimensioner | Bredde: 50 mm Højde: 88 mm |
| Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke | 95 - 185 mm ² |
| Tilslutning af rundledere, flertrådet | 95 - 300 mm ² |
| Pakkestørrelse | 3 stk. |

Funktioner

| | |
|-----------------------|--|
| Nettovægt | 1,227 kg |
| Bruttovægt | 1,431 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,096 |
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeskrivelse | SV Tilslutningsblok, 800 A, 690 V, 1-pole, ledningsafgang foroven/ forneden, rundledertilslutning 90-300 mm?, lamelstørrelse BH: 33x21/26 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |