

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.750 OM-adaptere

Stat: 16-11-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.750 - OM-adaptore med tilslutningsledninger



Funktioner

Best.nr.	SV 9340.750
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 8
Mærkestrøm maks.	40 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)	30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7 30 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
Til skinnedsystem med centerafstand	60 mm
Længde tilslutningskabel	130 mm
Bæreskinnetype	without support frame, 1 x 15 x 35 mm
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 55 mm Højde: 208 mm
Bæreskinner antal/højde	1 / 15 mm

Funktioner

Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.34
Bruttovægt	0.381
Kobberandel (kg/styk)	0.088
Toldtarifnummer	85369095
EAN	4028177673854
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK