



SV 9340.760 - OM-adaptore med tilslutningsledninger

Funktioner

Best.nr.	SV 9340.760
Udgave	med tilslutningsledning
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 12
Mærkestrøm maks.	16 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Elektriske værdier UL (SCCR)	30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 35 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 30 A, JDDZ/7 50 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 27 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 32 A, NHJH/7
Til skinneresystem med centerafstand	60 mm
Længde tilslutningskabel	165 mm
Bæreskinnetype	Monteringsramme, 1 x TS 45D, PinBlock
Antal poler	3-polet
PinBlock	Ja
Bærerammestøtte	Ja
Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 272 mm
Bæreskinner antal/højde	1 / 10 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm

Funktioner

Bæreramme (B x H)	45 mm x 237 mm
Godkendelser	UL
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,2 kg
Bruttovægt	0,314 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,038
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 16 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 12, BH: 45x272 mm, bæreramme, PinBlock, systembæreskiner TS 45D

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK