Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.780
OM-adaptere

Stat: 03-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SV 9340.780 - OM-adaptere med tilslutningsledninger

Funktioner

Best.nr.	SV 9340.780
Udgave	med tilslutningsledning
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)	AWG 12
Mærkestrøm maks.	16 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Elektriske værdier UL (SCCR)	30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 35 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 30 A, JDDZ/7 50 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 27 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 32 A, NHJH/7
Til skinnesystem med centerafstand	60 mm
Længde tilslutningskabel	165 mm
Bæreskinnetype	Monteringsramme, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 208 mm
Bæreskinner antal/højde	2 / 10 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Bæreramme (B x H)	45 mm x 170 mm
Godkendelser	UL

© Rittal 2026

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,25 kg
Bruttovægt	0,3 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,038
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 16 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 12, BH: 45x208 mm, bæreramme, systembæreskinner TS 45D, TS 45D-V

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK