

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.020

NH-sikringslastadskillere

Stat: 12-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.020 - NH-sikringslastadskillere med elektronisk sikringsovervågning

Funktioner

Best.nr.	SV 9343.020
Udgave	For 60 mm busbar systems
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001
Klemlads til lamelkobberskinner	Klemladsbredde: 13 mm Klemladshøjde: 13 mm
Til skinner med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Mærkestrøm maks.	160 A
Mærkedriftsspænding	400 V - 690 V, 3~
Til NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 106 mm Højde: 194 mm
Tilslutning af rundledere	4 - 95 mm ²
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Antal poler	3-polet
med elektronisk sikringsovervågning	Ja

Funktioner

Tværsnit rundleder	4 - 95 mm ²
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1 kg
Bruttovægt	1,02 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,2
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 400-690 V, 3-polet, Rammeklemme, med elektronisk sikringsovervågning

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK