

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.050

## NH-sikringslastadskillere

Stat: 05-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.050 - NH-sikringslastadskillere Med elektromekanisk sikringsovervågning

## Funktioner

Best.nr.	SV 9343.050
Udgave	For 60 mm busbar systems
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001
Klemlads til lamelkobberskinner	Klemladsbredde: 20 mm Klemladshøjde: 5 mm
Til skinner med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M8
Mærkestrøm maks.	160 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 106 mm Højde: 194 mm
Tilslutning af rundledere	10 - 95 mm <sup>2</sup>
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Antal poler	3-polet
Tværsnit rundleder	10 - 95 mm <sup>2</sup>

# Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,3 kg
Bruttovægt	1,311 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,2
Toldtarifnummer	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, skrue M8, med elektromekanisk sikringsovervågning

# Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK