

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.150

# NH-sikringslastadskillere

Stat: 30-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.150 - NH-sikringslastadskillere Med elektromekanisk sikringsovervågning

## Funktioner

Best.nr.	SV 9343.150
Udgave	Til 60 mm skinnesystemer
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001
Klemlads til lamelkobberskinner	Klemladsbredde: 32 mm Klemladshøjde: 10 mm
Til skinnesystem med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M10
Mærkestrøm maks.	250 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til NH-størrelse	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 184 mm Højde: 298 mm
Tilslutning af rundledere	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Antal poler	3-polet
Tværsnit rundleder	10 - 150 mm <sup>2</sup>

# Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,798 kg
Bruttovægt	2,804 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,44
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller, str. 1, 250 A, 690 V, 3-polet, skrue M10, med elektromekanisk sikringsovervågning

# Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK