Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.130

NH-sikringslastadskillere

Stat: 04-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9343.130 - NH-sikringslastadskillere med elektronisk sikringsovervågning

Funktioner

Best.nr.	SV 9343.130
Udgave	med elektronisk sikringsovervågning Til 60 mm skinnesystemer med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001
Klemplads til lamelkobberskinner	Klempladsbredde: 32 mm Klempladshøjde: 10 mm
Til skinnesystem med centerafstand	60 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M10
Mærkestrøm maks.	250 A
Mærkedriftsspænding	400 V - 690 V, 3~
Til NH-størrelse	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 184 mm Højde: 298 mm
Tilslutning af rundledere	10 - 150 mm²
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Antal poler	3-polet

© Rittal 2026

Funktioner

med elektronisk sikringsovervågning	Ja
Tværsnit rundleder	10 - 150 mm²
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,498 kg
Bruttovægt	2,505 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,44
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastadskiller, str. 1, 250 A, 400-690 V, 3-polet, skrue M10, med elektronisk sikringsovervågning

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK