

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.010 NH-sikringslastadskillere

Stat: 04-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.010 - NH-sikringslastadskillere

Funktioner

| | |
|---------------------------------|--|
| Best.nr. | SV 9344.010 |
| Udgave | Til montageplader |
| Materiale | Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet |
| Farve | Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001 |
| Klemlads til lamelkobberskinner | Klemladsbredde: 20 mm Klemladshøjde: 5 mm |
| for mounting plate assembly | Ja |
| Ledningsafgang | foroven/forneden |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Skrue M8 |
| Mærkestrøm maks. | 160 A |
| Mærkedriftsspænding | 690 V, 3~ |
| Til NH-størrelse | 00 |
| Bemærk | De angivne tekniske data kan afvige for UR-applikationer. UR-applikationer må kun udføres i forbindelse med „special purpose fuses“. |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse) |
| Dimensioner | Bredde: 106 mm Højde: 194 mm |
| Tilslutning af rundledere | 10 - 95 mm ² |
| Antal poler | 3-polet |
| Tværsnit rundleder | 10 - 95 mm ² |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |

Funktioner

| | |
|-----------------------|---|
| Nettovægt | 0,74 kg |
| Bruttovægt | 0,76 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,15 |
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Produktbeskrivelse | SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, skrue M8, til montageplade |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |