

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.110 RiLineX-basismodul

Stat: 04-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.110 - RiLineX-basismodul

Boardmodul, 3-polet, 100 mm bredde, inkl. skinneholder og berøringsbeskyttelse



Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Best.nr. | RX 9360.110 |
| Fordele | Skalerbare systemlængder med basismoduler Enkel montage Skalerbar mærkestrøm med variable skinnetværsnit Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC Berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X Testet og certificeret efter IEC og UL Enkel forlængelse og sammenbygning |
| Materiale | Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 |
| Farve | RAL 35745 RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Basismodul underdel Basismodul (beskyttelsesafdækning) Inkl. montageskruer |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 2XB |
| Normer | IEC/EN 61439-1 UL 508 |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Mærkestrøm maks. | 800 A |
| Bemærk | Skinner er ikke indeholdt i leveringsomfanget |
| Elektriske værdier UL (SCCR) | 65 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, afbryder maks. 800 A, DIVQ/7 |
| Skinnecenterafstand | 60 mm |
| Mærkestødspænding Uimp | 12 kV |
| Mærkespænding | 1.000 V AC 600 V AC (UL) 1.500 V DC 600 V DC (UL) |
| Isolationsmærkespænding Ui | 1.000 V AC 1.500 V DC |
| Korttidsmærkestrømstabilitet/t | 65 kA/500 ms |
| Overspændingskategori | 4 |
| Forureningsgrad | 3 |
| Antal poler | 3-polet |
| Frekvens på grundsvingning | 50...60 Hz |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 10...90 % |
| Passer til skinner | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Driftstemperatur | -5 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -25 °C...75 °C |
| Dimensioner | Bredde: 100 mm Højde: 246 mm Dybde: 49,2 mm |
| Brandbelastning | 12,138 MJ/m ² |
| Pakkestørrelse | 6 stk. |

Funktioner

| | |
|-------------------------|--|
| Nettovægt | 3 kg |
| Bruttovægt | 3,292 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 19,31 |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| Produktbeskrivelse | RX RiLineX-basismodul, 3-polet, L=100 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring PCF-declaration |