


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.330

NH-sikringslastadskillere

Stat: 20-01-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.330 - NH-sikringslastadskillere med elektronisk sikringsovervågning

Funktioner

Best.nr.	SV 9344.330
Udgave	Til montageplader med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001
Klemlads til lamelkobberskinner	Klemladsbredde: 50 mm Klemladshøjde: 10 mm
for mounting plate assembly	Ja
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M10
Mærkestrøm maks.	630 A
Mærkedriftsspænding	400 V - 690 V, 3~
Til NH-størrelse	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 250 mm Højde: 298 mm
Tilslutning af rundledere	10 - 300 mm ²
Antal poler	3-polet
med elektronisk sikringsovervågning	Ja
Round conductor cross-section	10 - 300 mm ²

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4.4
Bruttovægt	4.444
Kobberandel (kg/styk)	1.06
Toldtarifnummer	85369095
EAN	4028177542051
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK