

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.310

RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 06-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.310 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 3 til 60 mm samleskinnesystemer Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Udførelse med skruetilslutning størrelse M10. Kabeludgang kan omstilles individuelt til øverst eller nederst.



Funktioner

| | |
|--------------------------------------|--|
| Best.nr. | RX 9362.310 |
| Udgave | Til 60 mm skinneresystemer |
| Fordele | Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning |
| Materiale | Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet |
| Farve | RAL 9005 RAL 35745 |
| Til skinneresystem med centerafstand | 60 mm |
| Ledningsafgang | foroven/forneden |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Skrue M10 |
| Sikringsindsatse | NH 3 |
| Mærkedriftsspænding | 690 V AC |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Til NH-størrelse | 3 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse) |
| Dimensioner | Bredde: 250 mm Højde: 298,4 mm Dybde: 134,9 mm |
| Driftstemperatur | -5 °C...35 °C |
| Opbevaringstemperatur | -25 °C...70 °C |
| Passer til skinner | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Passende til skinneresystem | RiLineX RiLine60 |
| Antal poler | 3-polet |
| Forureningsgrad | 3 |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 2XB |
| Brandbelastning | 47,58 MJ/m ² |
| Tabseffekt maks. | 101 W |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 4,45 kg |
| Bruttovægt | 4,492 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 2,255 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 30,42 |
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Produktbeskrivelse | RX NH-sikringslastadskiller str. 3, 630 A, 3-polet, skrue M10 |

Godkendelser.

Godkendelser.

CQC-CCC

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

PCF-declaration