

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.310

RiLineX NH-sikringsadskiller

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.310 - RiLineX NH-sikringsadskiller

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 3 til montageplader. Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Udførelse med skruetilslutning størrelse M10.



Funktioner

Best.nr.	RX 9363.310
Udgave	Til montageplader
Fordele	Låg: Med lås og mulighed for plombering Spændingskontrol via separat åbning Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsvøvet
Farve	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Ja
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M10
Sikringsindsatse	NH 3

Funktioner

Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Mærkedriftsspænding	690 V AC
Til NH-størrelse	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 250 mm Højde: 298,5 mm Dybde: 128,7 mm
Driftstemperatur	-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Antal poler	3-polet
Forureningsgrad	3
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelastning	44,94 MJ/m ²
Tabseffekt maks.	84 W
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,8 kg
Bruttovægt	3,882 kg
Kobberandel (kg/styk)	1,68
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,87
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastadskiller str. 3, 630 A, 3-polet, skrue M10, montagepladeopbygning

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
---------------	---------

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration