


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.100 Sikringsholdere

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.100 - Sikringsholdere 61 A til 400 A

3-polet, til skinnedsystemer med 60 mm skinnedcenterafstand.

Funktioner

| | |
|-------------------------------------|--|
| Best.nr. | SV 9345.100 |
| Udgave | Til sikringstype klasse J |
| Materiale | Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet |
| Farve | Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001 |
| Tilslutning til rundledere | AWG 2 - MCM 300 |
| Til skinnedsystem med centerafstand | 60 mm |
| Ledningsafgang | foroven/forneden |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Rammeklemme |
| Til sikringstype (Class) | J |
| Mærkestrøm maks. | 100 A |
| Rated operating current (min.) | 61 A |
| Mærkedriftsspænding | 600 V, 3~ |
| Fuse standard | UL 248-8 |
| Bemærk | UL (listed accessory) opfyldes ved brug af sikringsholder på RiLine-samleskinnedsystemer |
| Normer | UL 508 |
| Dimensioner | Bredde: 184 mm Højde: 288 mm |
| Passer til sikringer | Diameter: 29 mm Længde: 118 mm |
| Passer til skinner | Højde: 5, 10 mm |

Funktioner

| | |
|------------------------------|--|
| Elektriske værdier UL (SCCR) | 100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 100 A, JDDZ/7 |
| Antal poler | 3-polet |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 2,61 kg |
| Bruttovægt | 2,615 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,837 |
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeskrivelse | SV Sikringsholder, Klasse J, 61-100 A, 600 V, 3-polet, (60 mm) |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--|