

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.557 Strømtransformer

Stat: 22-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.557 - Strømtransformer

## Funktioner

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Best.nr.                           | SV 9393.557   |
| Udgave                             | Udgangsspænding 333 mV  |
| Materiale                          | Polyamid<br>Brandegenskaber iht. UL 94  |
| Farve                              | RAL 9005  |
| Leveringsomfang                    | 2 stikfødder<br>2 isoleringsbeskyttelseskapper<br>1 primærskinneklemme<br>2 gevindstifter |
| Passer til skinner                 | 50 x 12<br>2 x 40 x 10  |
| Primary current                    | 630 A   |
| Normer                             | EN 61869-1/2<br>EN 42600<br>VDE 0100<br>EN 50274/VDE 0660-514<br>DGUV-retningslinje 3     |
| Dimensioner                        | Bredde: 85 mm<br>Højde: 108 mm<br>Dybde: 30 mm  |
| Driftstemperatur                   | -5 °C...55 °C   |
| Opbevaringstemperatur              | -25 °C...75 °C  |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 10...90 %   |
| Frekvens på grundsvingning         | 50...60 Hz  |
| Accuracy Class                     | 0,5   |
| Insulation material (class)        | F   |

# Funktioner

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Pakkestørrelse     | 1 stk.                           |
| Nettovægt          | 0,285 kg                         |
| Bruttovægt         | 0,295 kg                         |
| Toldtarifnummer    | 85043129                         |
| ETIM 9             | EC002048                         |
| Produktbeskrivelse | SV Strømtransformer 630 A, 42 mm |

---

# Godkendelser.

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
|---------------|----------------------------|