

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.220

RiLineX tilslutningsadapter

Stat: 14-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.220 - RiLineX tilslutningsadapter

Tilslutningsadapter RiLineX samleskinneplatform til skruefastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.220
Fordele	Fastgørelse på samleskinne og kabeltilslutning med kun én skrue
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 9005
Mærkestrøm (maks.)	278 A
Mærkestrøm maks.	450 A
Mærkestrøm (UL)	400 A
Mærkestrøm rundleder (UL)	400 A
Elektriske værdier UL (SCCR)	27,5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA – 600 V, afbryder maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA – 600 V, 600 A, Class J, JDDZ/7
Ledningsafgang	foroven/forneden
Til skinneresystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	3-polet
Passende til skinneresystem	RiLineX RiLine60

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 90,5 mm Højde: 239,4 mm Dybde: 94,6 mm
Tilslutning af rundledere	10 - 150 mm ²
Klemlads til lamelkobberskinner (B x H)	20 x 20 mm
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Mærkespænding	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspændingskategori	4
Forureningsgrad	3
Normer	IEC/EN 61439-1 UL 508
Mærkestødspænding Uimp	12 kV
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Tabseffekt maks.	19 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,7 kg
Bruttovægt	0,815 kg
Toldtarifnummer	85369010

Funktioner

ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 90x240 mm, ledningstilslutning maks. 150 mm ² , klemrum BH: 20x20 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration
