


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.425 Motorstyreenhed

Stat: 04-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.425 - Motorstyreenhed 3-polet

Til styring af motorer som direkte startere eller vendestartere med integreret overbelastningsbeskyttelse.

Funktioner

Best.nr.	SV 9635.425
Funktionsmåder	Til styring af motorer som direkte startere eller vendestartere med integreret overbelastningsbeskyttelse Den anvendte hybridteknik muliggør slitagefri, hyppig afbrydelse via halvledere Under driften sørger mekaniske kontakter for lavt tab af ydeevne Pladsbesparende opbygning ved hjælp af lille komponentbredde
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Tabseffekt maks.	12 W
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection	2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown	3
Mærkedriftsspænding	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	9 A
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Dimensioner	Bredde: 22,5 mm Højde: 160 mm Dybde: 114 mm
Tilslutning af rundledere	0,14 - 2,5 mm ²
Mulighed for strømovervågning	1,5 - 9 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Toldtarifnummer	85371091

Funktioner

ETIM 9	EC002572
ECLASS 8.0	27370804
Produktbeskrivelse	SV motor controller 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0.14 – 2.5 mm ² , WH: 22.5 x 160 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring