


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.100

Gruppeafbryder type NH Slimline

Stat: 04-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.100 - Gruppeafbryder type NH Slimline

3-polet, til skinnedsystem med 185 mm skinnedcenterafstand.

Funktioner

| | |
|-------------------------------------|---|
| Best.nr. | SV 9677.100 |
| Udgave | 3-polet kobling |
| Materiale | Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvist forølvvet hårdkobber |
| Farve | Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7001 Håndtag: RAL 7016 |
| Til NH-størrelse | 1 |
| Til skinnedsystem med centerafstand | 185 mm |
| Ledningsafgang | foroven/forneden |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Bolte M12 |
| Antal poler | 3-polet |
| Mærkedriftsspænding | 800 V (AC), 3~ |
| Mærkestrøm maks. | 250 A |
| Bemærk | Ved anvendelse af komponenterne på samleskinner med berøringsafskærmning skal der anvendes en kontaktklemme |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse) |
| Til omformerinstallation | Ja |
| Dimensioner | Bredde: 100 mm Højde: 670 mm |
| Tilslutning af rundledere | 6 - 240 mm ² |
| Passer til skinner | Højde: 10 mm |

Funktioner

| | |
|-----------------------|--|
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 4,78 kg |
| Bruttovægt | 5,18 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 1,73 |
| Toldtarifnummer | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Produktbeskrivelse | SV NH-sikringsskinne, størrelse 1, 250 A, 800 V, 3-polet, bolt M12, 185 mm, til indbygning af strømtransformator |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | CQC-CCC |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |