

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9507.000

Polykarbonatbokse PK

Stat: 10-08-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9507.000 - Polykarbonatbokse PK uden forprægninger

Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.



Funktioner

Best.nr.	PK 9507.000
Udgave	PK enclosure with solid cover
Materiale	Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat Låg gråt: glasfiberforstærket polykarbonat, pakning af PU-skum Lågskruer: Polyamid Isoleringspropper: Polyethylen
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Boks med låg Lågskruer Isoleringspropper til vægmontageskruer
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 110 mm Højde: 110 mm Dybde: 90 mm
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmateriale	Polykarbonat

Funktioner

Pakkestørrelse	6 stk.
Nettovægt	1.626
Bruttovægt	1.823
Toldtarifnummer	94037000
EAN	4028177139213
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkendelser.

Godkendelser.	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring