
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.910
# Tilslutningsblok

Stat: 03-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# SV 9677.910 - Tilslutningsblok

Til tilslutning af ledninger eller lamelkobberskinner.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SV 9677.910 |
| Produktbeskrivelse | Til tilslutning af ledninger eller lamelkobberskinner. |
| Materiale | Stålplade, galvaniseret<br>E-Cu, fortinnet |
| Klempladshøjde | 20 mm |
| Klempladsbredde | 80 mm |
| Ledningsafgang | foroven/forneden |
| Mærkestrøm maks. | 1.600 A |
| Dimensioner | Bredde: 98 mm |
| Passer til skinner | Højde: 10 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,9 kg |
| Bruttovægt | 0,982 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,689 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeskrivelse | SV Tilslutningsblok 1600 A, 690 V, 1-pole ledningsafgang foroven/ forneden |

© Rittal 2026

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |