

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9685.725

Lamelleret kobberskinne, fortinnet

Stat: 09-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9685.725 - Lamelleret kobberskinne, fortinnet

Cu lamina made from high-purity electrolytic copper F20, tin-plated, length: 2000 mm/bar.

Funktioner

Best.nr.	SV 9685.725
Materiale	Cu-lameller: rent elektrolytkobber F20 Isolering: Ekstremt modstandsdygtig vinyl-blanding, deformation 370 %, temperatur: -30 °C...+105 °C, brandegenskaber iht. UL-94 V0, gennemslagsstyrke: 20 kV/mm
Længde	2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K	770 A
Rated current for temperature increase 30 K	585 A
Rated current for temperature increase 70 K	920 A
Bemærk	Opbygning = Antal lameller x lamelbredde x lameltykkelse Kan afkortes individuelt Den aktuelle ledertemperatur for fladkobberskinnerne fås ved at addere omgivende temperatur og temperaturstigningen. Eksempel: 3565.005 belastet med 180 A, dvs. temperaturen stiger med 30 K. Ved en omgivende temperatur på 35 °C opnås der dermed en resulterende ledertemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
Udgave med flade lamelkobberskinner	Antal lameller: 10 Lamelbredde: 24 mm Lameltykkelse: 1 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,5 kg
Bruttovægt	5,005 kg
Kobberandel (kg/styk)	4,27
Toldtarifnummer	85446010

Funktioner

Produktbeskrivelse

SV lamelleret kobberskinne E-Cu fortinnet, BH: 24x10 mm, L: 2000 mm

Godkendelser.

Godkendelser.

UR + C-UR (recognized)