

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9515.000

Polykarbonatbokse PK

Stat: 05-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9515.000 - Polykarbonatbokse PK uden forprægninger

Vægskab af glasfiberarmeret polycarbonat. Kapslingsklasse IP 66. Hurtig vedligeholdelse pga. låg med lynlukning. Sikker takket være selvslukkende materiale.



Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Best.nr. | PK 9515.000 |
| Udgave | PK-kabinet med lukket låg |
| Produktbeskrivelse | Anvendelse i temperaturområdet: -35° C til +80° C, De angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder. |
| Materiale | Kabinet: glasfiberarmeret polykarbonat Låg gråt: glasfiberforstærket polykarbonat, pakning af PU-skum Lågskruer: Polyamid Isoleringspropper: Polyethylen |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Boks med låg Lågskruer Isoleringspropper til vægmontageskruer |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensioner | Bredde: 180 mm Højde: 110 mm Dybde: 111 mm |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Driftstemperatur | -35 °C...80 °C |
| Grundmateriale | Polykarbonat |
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 0,84 kg |
| Bruttovægt | 1,04 kg |
| Toldtarifnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | PK Polykarbonatbokse, BHD: 180x110x111 mm, glasfiberarmeret polykarbonat, uden forprägninger, med gråt låg |

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | C-UL DNV UL |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |