Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1003.000

Armario básico AX, acero inoxidable

Estado: 6/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

AX 1003.000 - Armario básico AX, acero inoxidable

Los robustos armarios de acero inoxidable disponen de un sistema de levas integrado que permite el montaje de una gran variedad de accesorios sin necesidad de taladrar, de forma sencilla, rápida y segura.







Características

Referencia	AX 1003.000
Material	Caja: acero inoxidable Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Caja y puerta: pulimentada, grano 400 Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase	Caja con puerta(s), ángulo de abertura 130° Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Tipo de comunicación según 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12

© Rittal 2026

Características

Código IK	IK10
Dimensiones	Anchura: 300 mm Altura: 300 mm Profundidad: 210 mm
Grosor del material de la puerta	1,5 mm
Grosor del material de la caja	1,25 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	250 mm x 275 mm
Número puertas	1
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm Material lock: Cinc fundido a presión
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	6,321 kg
Peso bruto	6,335 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	26,13
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 300x300x210 mm, acero inoxidable 1.4301, con placa de montaje, con una puerta, un cierre de aldabilla

Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad PCF-declaration