



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.200

PE-/PEN-kombivinkler E-Cu

Stat: 15-11-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.200 - PE-/PEN-kombivinkler E-Cu til PE-/PEN-kombinationer

PE/PEN-kombinationen, som består af skinner, kombivinkler og sammenbygningslasker, giver mulighed for typetestet opbygning efter IEC 61 439-1.

Funktioner

Best.nr.	SV 9661.200
Produktbeskrivelse	PE/PEN-kombinationen, som består af skinner, kombivinkler og sammenbygningslasker, giver mulighed for typetestet opbygning efter IEC 61 439-1.
Fordele	De præfabrikerede kombivinkler, sammenbygningslasker og skinnerne, der er tilpasset skabets bredde, giver mulighed for en særdeles tids- og omkostningsbesparende montage
Anvendelsesområder	Diverse
Materiale	E-Cu
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Approved short-circuit current capability	I _{cw} 60 kA, 1 sek.
Passer til skinner	Skinne E-Cu med integrerede huller
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	40 - 10 mm
Passer til skinner	Bredde: 40, 80 Højde: 10, 10 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	3.2
Bruttovægt	3.688
Kobberandel (kg/styk)	0.61
Toldtarifnummer	74198090
EAN	4028177494688
ETIM 9	EC000329

Funktioner

ECLASS 8.0

27400605

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK