

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1018.600

## Armarios compactos AE

Estado: 14/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AE 1018.600 - Armarios compactos AE Acero inoxidable

Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.

## Características

|  |  |
|--|--|
| Referencia                               | AE 1018.600  |
| Material                                 | <p>Caja: acero inoxidable</p> <p>Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado</p> <p>Placa de montaje: chapa de acero</p> <p>Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)</p> |
| Superficie                               | <p>Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas &lt; 0,8 µm</p> <p>Placa de montaje: galvanizada</p>  |
| Unidad de envase                         | <p>Armario con puerta(s)</p> <p>Placa de montaje</p> <p>Cierre: doble paletón 3 mm</p>   |
| Grado de protección NEMA                 | NEMA 12  |
| Grado de protección IP según EN 60 529   | IP 55  |
| Código IK                                | IK08   |
| Dimensiones                              | <p>Anchura: 1.000 mm</p> <p>Altura: 1.000 mm</p> <p>Profundidad: 300 mm</p>  |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 939 mm x 955 mm  |
| Número puertas                           | 2  |
| Nº de cierres                            | 2  |
| Cierre                                   | <p>Ejecución cierre: Aldabilla</p> <p>Nº de cierres: 2</p> <p>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm</p> <p>Material lock: Cinc fundido a presión, niquelado</p>                           |
| Material básico                          | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)   |

## Características

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s).     |
| Peso neto          | 65.4          |
| Peso bruto         | 67            |
| Código arancelario | 94032080      |
| EAN                | 4028177000650 |
| E-Number Sweden    | E3404428      |
| ETIM 9             | EC000261      |
| ETIM 8             | EC000261      |
| ECLASS 8.0         | 27180101      |

---

## Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |

---