Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1018.600 Armarios compactos AE

Estado: 17/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



AE 1018.600 - Armarios compactos AE Acero inoxidable

Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.

Características

Referencia	AE 1018.600
Material	Caja: acero inoxidable
	Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
	Placa de montaje: chapa de acero
	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad
	asperezas < 0,8 μm
	Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase	Armario con puerta(s)
	Placa de montaje
	Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Grado de protección IP según EN	IP 55
60 529	
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 1.000 mm
	Altura: 1.000 mm
	Profundidad: 300 mm
Dimensiones placa de montaje	939 mm x 955 mm
(An. x Al.)	
Número puertas	2
Nº de cierres	2
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla
	Nº de cierres: 2
	Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
	Material lock: Cinc fundido a presión, niquelado
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

© Rittal 2025

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	65.4
Peso bruto	67
Código arancelario	94032080
EAN	4028177000650
E-Number Sweden	E3404428
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3