Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.260

Lastadskiller type NH Slimline

Stat: 04-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SV 9677.260 - Lastadskiller type NH Slimline

3-polet, til skinnesystem med 185 mm centerafstand.

Funktioner

Best.nr.	SV 9677.260
Udgave	3-polet kobling
Funktionsmåder	Operatøruafhængig omskiftning vha. automatisk intervalkredsløb Sikker afbrydelse af kontakter vha. dobbeltafbrydelse
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvist forsølvet hårdkobber
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7001 Håndtag: RAL 7016
Til NH-størrelse	2
Til skinnesystem med centerafstand	185 mm
Ledningsafgang	forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M12
Installation type	Skruemontage
Antal poler	3-polet
Mærkedriftsspænding	690 V (AC), 3~
Mærkestrøm maks.	400 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 100 mm Højde: 772 mm
Tilslutning af rundledere	6 - 240 mm²
Passer til skinner	Højde: 10 mm

© Rittal 2026

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	11,82 kg
Bruttovægt	12,22 kg
Kobberandel (kg/styk)	3,685
Toldtarifnummer	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-sikkerhedsafbryder str. 2, 400 A, 690 V, 3-polet bolt M12, 185 mm ledningsafgang forneden skruemontage

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

© Rittal 2026