


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.910 Tilslutningsblok

Stat: 03-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.910 - Tilslutningsblok

Til tilslutning af ledninger eller lamelkobberskinner.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9677.910
Produktbeskrivelse	Til tilslutning af ledninger eller lamelkobberskinner.
Materiale	Stålplade, galvaniseret E-Cu, fortinnet
Klemladshøjde	20 mm
Klemladsbredde	80 mm
Ledningsafgang	foroven/forneden
Mærkestrøm maks.	1.600 A
Dimensioner	Bredde: 98 mm
Passer til skinner	Højde: 10 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,9 kg
Bruttovægt	0,982 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Tilslutningsblok 1600 A, 690 V, 1-pole ledningsafgang foroven/ forneden

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---