

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.783 Bærerammer

Stat: 21-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.783 - Bærerammer til DIN-skinne monterede enheder

Bærerammesæt til montage af DIN-skinne monterede enheder (f.eks. MCB'er).

## Funktioner

Best.nr.	SV 9683.783
Produktbeskrivelse	Bærerammesæt til montering af rækkeindbygningsenheder (f.eks. MCB'er). Bæreskinne fastgøres med to monteringsvinkler på funktionsrumssidevæggen. Afdækningen fastgøres på bærerammen ved hjælp af fingerskruer. I kombinationer med skilleplader, delmontageplader og sideplademoduler er der mulighed for indvendig opdeling efter Form 2, 3 eller 4.
Materiale	Bæreramme: Stålplade, galvaniseret, 1,5 mm Afdækning: Stålplade, lakeret, 1,5 mm
Leveringsomfang	Montageskinne 2 montagevinkler 1 afdækning med udskæring Inkl. montagematerialer
Til funktionsfelthøjde	300 mm
Passer til	Bredde: = 800 mm
Antal moduler 17,5 mm	2 x 36
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4 kg
Bruttovægt	4,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units,  
WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring UK