

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.783 Bærerammer

Stat: 06-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.783 - Bærerammer til DIN-skinne monterede enheder

Bærerammesæt til montage af DIN-skinne monterede enheder (f.eks. MCB'er).

Funktioner

Best.nr.	SV 9683.783
Produktbeskrivelse	Bærerammesæt til montering af rækkeindbygningsenheder (f.eks. MCB'er). Bæreskinne fastgøres med to monteringsvinkler på funktionsrumssidevæggen. Afdækningen fastgøres på bærerammen ved hjælp af fingerskruer. I kombinationer med skilleplader, delmontageplader og sideplademoduler er der mulighed for indvendig opdeling efter Form 2, 3 eller 4.
Materiale	Bæreramme: Stålplade, galvaniseret, 1,5 mm Afdækning: Stålplade, lakeret, 1,5 mm
Leveringsomfang	Montageskinne 2 montagevinkler 1 afdækning med udskæring Inkl. montagematerialer
Til funktionsfelthøjde	300 mm
Passer til	Bredde: = 800 mm
Antal moduler 17,5 mm	2 x 36
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4 kg
Bruttovægt	4,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og er endegyldig
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Funktioner

Produktbeskrivelse

SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units,
WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring UK