

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.106.4201.80

WADI-A-FPM

Estado: 2/08/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.106.4201.80 - WADI-A-FPM

Prensaestopas para aplicaciones de alta temperatura en latón



Características

Referencia	SZ 1.106.4201.80
Ejecución	recto
Descripción producto	Prensaestopas para aplicaciones de alta temperatura en latón
Material	Latón Junta tórica: FKM Junta de sellado: FKM (multiperforada)
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68
Ancho de llave	58 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No

Características

Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 10 mm
Campo de temperatura de servicio	-25 °C...200 °C
Long. de la rosca	10 mm
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878405871
ECLASS 8.0	27149109