

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.167.1200.50

GM-EMC

Estado: 13/12/2025 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.167.1200.50 - GM-EMC

Tuerca de bloqueo especial con bordes de corte, adecuada para envolventes metálicos recubiertos de plástico

## Características

Referencia	SZ 1.167.1200.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Tuerca de bloqueo especial con bordes de corte
Material	Latón
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	15 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 2,8 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C
Long. de la rosca	2,8 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).

# Características

---

Código arancelario 74153300

---

EAN 4033878407691