

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.299.1600.50**

**HSK-K-PVDF**

Estado: 16/12/2025 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.299.1600.50 - HSK-K-PVDF

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas

## Características

Referencia	SZ 1.299.1600.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas
Material	PVDF V0 según UL 94 Junta de sellado: FKM
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) con anillo O extra IP 69K con anillo O extra
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	19 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 8 mm

## Características

---

Campo de temperatura de servicio -35 °C...150 °C

---

Long. de la rosca 8 mm

---

Unidad de embalaje 50 pza(s).

---

Código arancelario 85389099

---

EAN 4033878418512

---

ECLASS 8.0 27149109